

## 76-0408 Granulát pre CA Extra sekundové lepidlo

Špeciálny granulát na vylepšenie výplňových schopností sekundových lepidiel

### Oblasť použitia:

Granulát 76-0408 umožňuje niekoľkonásobne zvýšiť schopnosť nových typov sekundových lepidiel vyplňať špáry a diery, stabilizovať trhliny, vyrovnávať netesnosti a zväčšovať plochu lepených spojov bežných materiálov ako sú drevo, kov, porcelán, keramika, plasty a guma. Bez primeru nie je vhodný na lepenie papiera, polystyrénu, teflónu, PE a PP. Rôznymi vzájomnými kombináciami so sekundovými lepidlami a primermi Metaflux 76-02 a 76-03 umožňuje lepenie väčšiny materiálov a vyplnenie špár a trhlín v šírke od 0,05 až do 10mm.

### Výhody:

- rýchla reakcia so sekundovými lepidlami
- extrémne rýchle a dobré vytvrdnutie
- po vytvrdnutí spoja brúsiteľný a prelakovateľný
- odolný teplotám, vode a chemikáliám
- V kombinácii so sekundovým lepidlom **Metaflux 76-0407** má schopnosť vyplniť špáru až na 10 mm.
- V kombinácii s **Metaflux 76-02 Primer Špeciál** umožňuje lepenie problematických plastov ako je PE, PP, PTFE, HDP, LDHP alebo silikón. Primer zaisťuje príľnutie lepených materiálov už po 1–2 minútach.
- V kombinácii s **Metaflux 76-03 Primer Špeciál Metall** umožňuje lepenie materiálov z nerezovej ocele, zinku, mosadze, medi alebo hliníka. Zlepšuje životnosť lepeného spoje vo vlhkom a korozívnom prostredí, zabraňuje strate príľnavosti a zaisťuje pevnosť lepeného spoja. Červená farba primeru zabezpečuje vizuálnu kontrolu pri aplikácii. Primer zaisťuje príľnutie lepených materiálov už po 1-4 minútach.

### Spôsob použitia:

Pred lepením je nevyhnutné lepené povrchy dôkladne očistiť, zbaviť nečistôt a dôkladne odmastiť. Na dokonalé odmastenie lepených povrchov odporúčame použiť **Metaflux 70-15 Rýchločistiaci sprej**. Granulát **76-0408** nasypete jednostranne v približne 1 mm silnej vrstve. Lepidlo nanášajte silnou vrstvou na druhú stranu lepeného spoja a obidve lepené plochy následne vzájomne pevne pritlačte, príp. lepidlo ešte doplňte lepidlo v tenkej vrstve po povrchu lepeného spoja tak, aby došlo k úplnému prevlhčeniu granulátu. Prebytok lepidla odstráňte. **POZOR: Plniť vytvrdzuje pri kontakte so sekundovým lepidlom okamžite!** Pri lepení problematických plastov, silikónov, nereze alebo farebných kovov použite primery Metaflux (vid'. vyššie). Obidva primery pre rýchle schnutie nanášajte len v tenkej vrstve na obidve lepené plochy pred nanosením lepidla. Pri použití granulátu a lepidla **Metaflux 76-0407** na bežné materiály samozrejme nie je nevyhnutne nutné používať žiadny aktivátor alebo primer.



76-0408 Granulát pre CA Extra Sekundové lepidlo  
balenie: 20 g



76-02 Primer Špeciál



76-03 Primer Špeciál Metall

### Pridružené produkty:

- **76-02 Primer Špeciál** - zlepšuje príľnavosť plastov - PP, PE, HDP, LDHP, PTFE, silikónov a pod.  
Balenie: 15 ml
- **76-03 Primer Špeciál Metall** - zlepšuje príľnavosť nehrdzavejúcej ocele, zinku, medi, mosadze, hliníka a pod.  
Balenie: 250 ml
- **CA Extra Sekundové lepidlá** Balenie: 20 g

### Bezpečnostné pokyny :

Len na vonkajšie použitie! Držte mimo dosahu detí.  
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale.  
Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového materiálu. Zmeny vyhradené.